



Pendelback Mobil, För typ: 125



Beställningsdata

Ordernummer	361660 125
GTIN	4250364400916
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Rörlig back, räfflor på ena sidan.

Användningsdata:

- För uppspanning av ej parallella arbetsstycken.
- För montering av höjdanslag nr 361950; 361960; 361970.

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

NC8, Garant-NC, Titan.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

Teknisk beskrivning

backbredd b	124,4 mm
backhöjd h	39,5 mm
backlängd l	84 mm
För typ	125
passar färgkod	Duo Plus
passar färgkod	LC-GARANT

passar färgkod	LC
passar färgkod	TC
passar färgkod	Titan2/TitanSense
passar färgkod	Titan
passar färgkod	HiPo
passar färgkod	LCV125G
passar färgkod	NC8
passar färgkod	HOLEX NC
Produktslag	Skruvstycksbackar