



Vakuumpump, Typ: VP2



Beställningsdata

Ordernummer	385010 VP2
GTIN	2050001717412
Artikelklass	38L

Beskrivning

Utförande:

Vakuumpumpar (**endast för torr bearbetning**).

Användningsdata:

Försörjning av vakuumsplattor och -system.

leveransinnehåll:

2 m vakuumslang, 3/2-vägs manuell ventil med luftning, vakuummätare.

Längd: 271 mm

Bredd: 258 mm

höjd: 296 mm

sugeffekt: 10 m³/h

motorspänning: 230 V

motoreffekt: 0,4 kW

Teknisk beskrivning

vikt	18 kg
motoreffekt	0,4 kW
Längd	271 mm

höjd	296 mm
sugeffekt	10 m ³ /h
Bredd	258 mm
motorspänning	230 V
Produktslag	Vakuüm-alstrare