

**Lamellblock (separat) (omagnetiskt), Typ: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	380820 8
GTIN	4045197311030
Artikelklass	33S

**Beskrivning****Utförande:**

- Stål-/mässingsfog.
- Längs- och tvärpodelning. Plan eller med prisma.
- Lameller av 1 mm mässing / 3 mm stål, limmade utan dragförankring.
- Lamellblock är inte magnetiska i sig själva.
- Höjdtolerans  $\pm 0,5$  mm.

**Användningsdata:**

- Kan bara användas för bearbetning av oregelbundna arbetsstycken i kombination med magnetspännplattor.
- Blocken kan förses med profileringar i valfritt utförande.

**Teknisk beskrivning**

vikt	1 kg
Polriktning	längsgående
Längd	100 mm
Bredd	50 mm
höjd	40 mm
Utförande	Prisma

Produktslag

Lamellblock