

Mitutoyo**Digitalt trepunkts invändigt precisionsmätur, mätområde: 12-16mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 429250 12-16 |
| GTIN | 4946368636474 |
| Artikelklass | 44A |

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. **Displayen vridbar 330°**. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en **kona av hårdmetall**. Mätytor av titanbelagt härdat stål.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

Funktion:

- **Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).**
- **Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.**
- **Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.**
- **Snabbinställning för snabb överbrygning av mätvägen.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel Digimatic nr 497080, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Reservdel:

Reservknivhuvud nr 429252.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------------------|
| mått a | 0,3 mm |
| avläsning | 0,001 mm |
| mät djup med förlängning | 203 mm |
| mätområde | 12 - 16 mm |
| standardmät djup | 53 mm |
| felgräns | 0,005 mm |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 |
| Antal ingående batterier | 1 |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Norm | Verkstadsnorm |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge |
| Mätteknik | digital |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | B6 |
| Produktslag | 3-punkts invändigt mätinstrument |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm | 022500 20 |

Tillbehör

| | |
|---|--------|
| Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498965 |
| Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498975 |

| | |
|---|--------------|
| Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 14 mm | 484030 14 |
| Förlängare för innermikrometer Typ 2/150 | 429010 2/150 |
| Anslutningskabel Typ D1 | 497080 D1 |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp 357 | 081560 357 |
| Sändare Typ S1 | 498966 S1 |
| Reservmät huvud mätområde 12-16 mm | 429252 12-16 |
| Anslutningskabel Typ D2 | 497080 D2 |
| Anslutningskabel Typ USB2 | 497080 USB2 |