

**Mitutoyo****Digital innermikrometer, mätområde: 20-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429110 20-25
GTIN	4946368562988
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:****Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker, felfri mätning – utan nonie.**

"Function Lock" förhindrar att nollpunkten ställs om av misstag.

Låg strömförbrukning. Med laddningskontroll och felindikering.

**Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12–16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.****Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12–16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.****Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 497445, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

**OBS!:**

Kan levereras med mätområde upp till 300 mmpå begäran.

**Teknisk beskrivning**

standardmät djup	88 mm
mät djup med förlängning	238 mm
mätområde	20 - 25 mm
mått a	0,3 mm

felgräns	0,003 mm
avläsning	0,001 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

## Tillbehör

Förlängare för innermikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Sändare Typ S16E	498966 S16E
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 24 mm	484030 24

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 23 mm	484030 23
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 20 mm	484030 20