



Glasfibermåttband i ram, bandlängd: 30m



Beställningsdata

Ordernummer	465500 30
GTIN	4007368020592
Artikelklass	46M

Beskrivning

Utförande:

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.

Ram: Lättmetallram med kullagrad snabbblindning och fällbar vev.

Glasfibermåttband. Extremt knäcksäkert och flexibelt, väderbeständigt och motståndskraftigt mot många kemikalier. **Inte elektriskt ledande.** Hög avläsbarhet. Med cm-delning.

Storlek 30 i V-ram.

OBS!:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.

Teknisk beskrivning

bandbredd	13 mm
ramens bredd	150 mm
totallängd	310 mm
skalans nolläge, typ	A
bandlängd	30 m
Norm	EG II

Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 50 m	026240 50
--	-----------