

## Mitutoyo

### Digital trepunkts invändigt precisionsmätur, sats, mätområde: 6-12mm



#### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 429260 6-12   |
| GTIN         | 4946368636719 |
| Artikelklass | 44A           |

#### Beskrivning

##### Utförande:

**3-punkts innersnabbmätare** Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. **Displayen vridbar 330°**. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en **kona av hårdmetall**.

##### Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

##### Funktion:

- **Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).**
- **Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.**
- **Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.**
- **Snabbinställning för snabb överbrygning av mätvägen.**

##### leveransinnehåll:

Digitala inermikrometrar nr 429250, kontrollringar.

#### Teknisk beskrivning

|           |           |
|-----------|-----------|
| mätområde | 6 - 12 mm |
|-----------|-----------|

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| antal inställningsringar | 2                                    |
| antal mät huvuden        | 3                                    |
| inställningsring-Ø       | 8 / 10 mm                            |
| felgräns                 | 0,005 mm                             |
| avläsning                | 0,001 mm                             |
| Energiförsörjning        | Batteridrivnen                       |
| Norm                     | Verkstadsnorm                        |
| datautgång               | Digimatic-gränssnitt                 |
| Mätvärdesminne           | engångsinställning av nolläge        |
| Mätteknik                | digital                              |
| Provningsprotokoll       | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| förpackning              | Stabil box                           |
| Kalibrering              | S6                                   |
| Produktslag              | 3-punkts invändigt mätinstrument     |

## Tjänster

|  |             |
|--|-------------|
| Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 6-12 mm | 020550 6-12 |
|--|-------------|

## Tillbehör

|   |              |
|---|--------------|
| Knappceller / specialbatterier Batterityp 357 | 081560 357   |
| Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 11 mm  | 484030 11    |
| Förlängare för innermikrometer Typ 1/100      | 429010 1/100 |
| Anslutningskabel Typ D2                       | 497080 D2    |
| Sändare Typ S1                                | 498966 S1    |
| Anslutningskabel Typ D1                       | 497080 D1    |
| Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 7 mm   | 484030 7     |
| Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ     | 498965       |
| Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 9 mm   | 484030 9     |
| Anslutningskabel Typ USB2                     | 497080 USB2  |

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ

498975