

Mitutoyo**Digital innermikrometersats, mätområde: 6-12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429112 6-12
GTIN	4946368562919
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

**Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker, felfri mätning – utan nonie.
Mättytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12–16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.**

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 429110, inställningsringar.

Teknisk beskrivning

inställningsring-Ø	8 / 10 mm
mätområde	6 - 12 mm
antal mikrometrar	3
antal inställningsringar	2
IP-skyddsklass	IP 65

Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	DIN 863
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Förlängare för innermikrometer Typ 1/100	429010 1/100
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 7 mm	484030 7
Sändare Typ S16E	498966 S16E