

Mitutoyo

Digital trepunkts invändigt precisionsmätur, sats, mätområde: 12-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	429260 12-25
GTIN	4946368636726
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. **Displayen vridbar 330°**. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en **kona av hårdmetall**.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repetering noggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

Funktion:

- **Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).**
- **Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.**
- **Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.**
- **Snabbinställning för snabb överbrygning av mätvägen.**

leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 429250, kontrollringar.

Teknisk beskrivning

antal mät huvuden	3
-------------------	---

antal inställningsringar	2
mätområde	12 - 25 mm
inställningsring-Ø	16 / 20 mm
felgräns	0,005 / 0,006 mm
avläsning	0,001 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 12-25 mm	020550 12-25
---	--------------

Tillbehör

Förlängare för innermikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 18 mm	484030 18
Sändare Typ S1	498966 S1
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 23 mm	484030 23
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14

Förlängare för innermikrometer Typ 2/150	429010 2/150
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975