



Vitt stålmåttband i ram, bandlängd: 50m



Beställningsdata

Ordernummer	464500 50
GTIN	4007368004011
Artikelklass	46M

Beskrivning

Utförande:

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.

Ram: Lättmetallram med kullagrad snabbblindning och fällbar vev.

Band: Patenterad bandstart, **Flextop-beslag**. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.

Vitt stålmåttband. Härdat band, fosfatskikt som korrosionsskydd med slitstark konstharthartsbeläggning. Hög avläsbarhet. Med genomgående mm-delning.

Storlek 20 och 30 i rak ram, storlek 50 i V-ram.

OBS!:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.

Teknisk beskrivning

bandbredd	13 mm
totallängd	340 mm
ramens bredd	150 mm
skalans nolläge, typ	A
bandlängd	50 m
Norm	EG II

Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 50 m	026240 50
--	-----------