

BMI**Vitt stålmåttband i kapsel, bandlängd: 10m****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 462390 10 |
| GTIN | 4007368006497 |
| Artikelklass | 46M |

Beskrivning**Utförande:**

Vitt stålmåttband, brännlackerat på båda sidorna. Härdat band, beständigt mot rost och fukt. Nöttningsbeständigt tack vare vit konstharthusbeläggning. Utfällbar mätkrok (nollläget räknas från krokens insida). Kapsel av slaghållfast plast.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|----------|
| bandbredd | 10 mm |
| kapselns höjd | 79 mm |
| kapselns bredd | 20 mm |
| kapselns längd | 79 mm |
| bandlängd | 10 m |
| Norm | EG II |
| Kalibrering | G1 |
| Produktslag | Bandmått |

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 10 m

026240 10