



Vitt stålmåttband i kapsel, bandlängd: 10m



Beställningsdata

Ordernummer	462900 10
GTIN	4007368074205
Artikelklass	46M

Beskrivning

Utförande:

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.

Ram: Lättmetallram med kullagrad snabbblindning och fällbar vev.

Band: Patenterad bandstart, **Flextop-beslag**. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.

Vitt stålmåttband. Härdat band, fosfatskikt som korrosionsskydd med slitstark konsthartsbeläggning. Hög avläsbarhet. Med genomgående mm-delning.

OBS!:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.

Teknisk beskrivning

kapselns längd	138 mm
kapselns höjd	32 mm
kapselns bredd	115 mm
bandbredd	13 mm
skalans nolläge, typ	A

bandlängd	10 m
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 10 m	026240 10
--	-----------