

Mitutoyo**Digital innermikrometersats, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429112 25-50
GTIN	4946368562933
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker, felfri mätning – utan nonie.

Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12–16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 429110, inställningsringar.

Teknisk beskrivning

mätområde	25 - 50 mm
antal inställningsringar	2
inställningsring-Ø	30 / 40 mm
antal mikrometrar	3
IP-skyddsklass	IP 65

Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	DIN 863
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 25-50 mm	020550 25-50
---	--------------

Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 28 mm	484030 28
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabel med dataknapp Typ D2	497445 D2
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
Förlängare för innermikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Anslutningskabel med dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Anslutningskabel med dataknapp Typ D1	497445 D1