

Mitutoyo**Innermikrometer Holtest, mätområde: 175-200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429000 175-200
GTIN	4946368517803
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselved.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mätområde	175 - 200 mm
standardmättdjup	147 mm
mättdjup med förlängning	297 mm
mått a	19,6 mm
Mättrummans \emptyset	23 mm
totallängd	249 mm
felgräns	0,01 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 200 mm	022500 200
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 175 mm	484030 175
Förlängare för innermikrometer Typ 4/150	429010 4/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 180 mm	484030 180