

Mitutoyo**Digital innermikrometersats, mätområde: 50-75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429112 50-75
GTIN	2050001062277
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker, felfri mätning – utan nonie.

Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12–16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 429110, inställningsringar.

Teknisk beskrivning

mätområde	50 - 75 mm
inställningsring-Ø	62 mm
antal mikrometrar	2
antal inställningsringar	1
IP-skyddsklass	IP 65

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 50-75 mm	020550 50-75
--	--------------

Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Förlängare för innermikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70