



Rostfritt stålååttband i kapsel, bandlångd: 10m



Beställningsdata

Ordernummer	463050 10
GTIN	4007368110163
Artikelklass	46M

Beskrivning

Utförande:

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.

Ram: Lättmetallram med kullagrad snabbblindning och fällbar vev.

Band: Patenterad bandstart, **Flextop-beslag**. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.

Rostfritt stålååttband av härdad kromnickelstål, transparent brännlackerat. Tryckt skala med lättavlästa siffror och delningar. God brottsäkerhet och flexibilitet. Med cm-gradering (första 20 cm med mm-gradering).

OBS!:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.

Teknisk beskrivning

kapselns längd	138 mm
kapselns bredd	115 mm
bandbredd	13 mm
kapselns höjd	32 mm

skalans nolläge, typ	A
bandlängd	10 m
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 10 m	026240 10
--	-----------