

Mitutoyo**Innermikrometersats Holtest för bottenhålmätning, mätområde: 50-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429055 50-100
GTIN	4946368517605
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

Utförande för bottenhål. **Mätytor av härdat stål med titanbeläggning som ger hög livslängd. leveransinnehåll:**

Innermikrometrar nr 429005. Kontrollringar liknande nr 484030, förlängning 150 mm nr 429010.

Teknisk beskrivning

antal mikrometrar	4
mätområde	50 - 100 mm
inställningsring-Ø	62 / 87 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

020550 50-100

KalibreringInnERMikrometrar, sats mätområde 50-100 mm

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
InnERMikrometer Holtestför bottenhålmätning mätområde 50-63 mm	429005 50-63
InnERMikrometer Holtestför bottenhålmätning mätområde 75-88 mm	429005 75-88
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
InnERMikrometer Holtestför bottenhålmätning mätområde 87-100 mm	429005 87-100
InnERMikrometer Holtestför bottenhålmätning mätområde 62-75 mm	429005 62-75
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
Förlängare för innERMikrometer Typ 4/150	429010 4/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70