

**Mitutoyo****Digitalt trepunkts invändigt precisionsmätur, mätområde: 6-8mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 429250 6-8    |
| GTIN         | 4946368562834 |
| Artikelklass | 44A           |

**Beskrivning****Utförande:**

**3-punkts innersnabbmätare** Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. **Displayen vridbar 330°**. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en **kona av hårdmetall**. Mätytor av titanbelagd hårdmetall.

**Fördel:**

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

**Funktion:**

- **Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).**
- **Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.**
- **Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.**
- **Snabbinställning för snabb överbrygning av mätvägen.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Specialtillbehör:**

Datakabel Digimatic nr 497080, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

**Reservdel:**

Reservknivhuvud nr 429252.

## Teknisk beskrivning

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| mätområde                                    | 6 - 8 mm                             |
| mätdjup med förlängning                      | 183 mm                               |
| avläsning                                    | 0,001 mm                             |
| mått a                                       | 2 mm                                 |
| standardmätdjup                              | 83 mm                                |
| felgräns                                     | 0,005 mm                             |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357                           |
| Antal ingående batterier                     | 1                                    |
| Energiförsörjning                            | Batteridrivnen                       |
| Norm   | Verkstadsnorm                        |
| datautgång                                   | Digimatic-gränssnitt                 |
| Mätvärdesminne                               | engångsinställning av nolläge        |
| Mätteknik                                    | digital                              |
| Provningsprotokoll                           | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| förpackning                                  | Stabil box                           |
| Kalibrering                                  | B6                                   |
| Produktslag                                  | 3-punkts invändigt mätinstrument     |

## Tjänster

|   |            |
|---|------------|
| Kalibrering3-punkts innermikrometer<br>maximaltmätområde 20 mm        | 022500 20  |
| DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt<br>mätområde 200 mm | 022510 200 |

## Tillbehör

|  |             |
|--|-------------|
| Anslutningskabel Typ USB2                  | 497080 USB2 |
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 7 mm | 484030 7    |

|   |              |
|---|--------------|
| Sändare Typ S1                                  | 498966 S1    |
| Anslutningskabel Typ D1                         | 497080 D1    |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp 357   | 081560 357   |
| Anslutningskabel Typ D2                         | 497080 D2    |
| Reservmät huvud mätområde 6-8 mm                | 429252 6-8   |
| Förlängare för innermikrometer Typ 1/100        | 429010 1/100 |
| Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498975       |
| Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ       | 498965       |