

Mitutoyo**Digitalt trepunkts invändigt precisionsmätur, mätområde: 8-10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429250 8-10
GTIN	4946368636429
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

3-punkts innersnabbmätare Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. **Displayen vridbar 330°**. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en **kona av hårdmetall**. Mätytor av titanbelagd hårdmetall.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

Funktion:

- **Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).**
- **Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.**
- **Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.**
- **Snabbinställning för snabb överbrygning av mätvägen.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel Digimatic nr 497080, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Reservdel:

Reservknivhuvud nr 429252.

Teknisk beskrivning

mätområde	8 - 10 mm
mått a	2 mm
avläsning	0,001 mm
mätdjup med förlängning	183 mm
standardmätdjup	83 mm
felgräns	0,005 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

Sändare Typ S1	498966 S1
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975

Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Förlängare för innermikrometer Typ 1/100	429010 1/100
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Reservmät huvud mätområde 8-10 mm	429252 8-10
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965