

**Mitutoyo****Digitalt trepunkts invändigt precisionsmätur, mätområde: 10-12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429250 10-12
GTIN	4946368636436
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

**3-punkts innersnabbmätare** Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. **Displayen vridbar 330°**. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en **kona av hårdmetall**. Mätytor av titanbelagd hårdmetall.

**Fördel:**

Mycket snabb mätning med hög repetering noggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

**Funktion:**

- **Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).**
- **Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.**
- **Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.**
- **Snabbinställning för snabb överbrygning av mätvägen.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Specialtillbehör:**

Datakabel Digimatic nr 497080, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

**Reservdel:**

Reservknivhuvud nr 429252.

## Teknisk beskrivning

standardmät djup	83 mm
mätområde	10 - 12 mm
mått a	2 mm
mät djup med förlängning	183 mm
avläsning	0,001 mm
felgräns	0,005 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

## Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20

## Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Sändare Typ S1	498966 S1

Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
Reservmät huvud mätområde 10-12 mm	429252 10-12
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Förlängare för innermikrometer Typ 1/100	429010 1/100
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357