

**Garant****Skjutmått Nonie 1/50, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	410105 150
GTIN	4045197578242
Artikelklass	40Z

**Beskrivning****Utförande:**

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Fingraderad, kontrastrik skala.

Finläppade mätytor.

Låsskruv upptill.

Ergonomiskt optimerad löpare. Bättre avläsning tack vare färgmärkt skala.

Finläppade mätytor.

**Specialtillbehör:**

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

**Teknisk beskrivning**

avläsning	0,02 mm
förpackning	Etui
Kalibrering	A1
skänkellängd	40 mm
mätområde	0 - 150 mm
gradering	1/50 mm
gradering	1/128 tum
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Norm	ISO 13385

Djupmått	Ø 1,6
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Låsning	Låsskruv upptill
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

## Tillbehör

Konstläderfodral för nonieskjutmått	412500
-------------------------------------	--------