

Mitutoyo**Skjutmått, mätområde: 150mm**

Beställningsdata

Ordernummer	412101 150
GTIN	4946368110165
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Fingraderad, kontrastrik skala.

Finläppade mätytor.

Låsskruv upptill.

Finslipade mätytor.

Specialtillbehör:

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Teknisk beskrivning

mätområde	150 mm
gradering	1/128 tum
gradering	1/20 mm
skänkellängd	40 mm
förpackning	Etui
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Kalibrering	A1
Längd korpetsar	17 mm
avläsning	0,05 mm
Norm	ISO 13385

vikt	143 g
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,4
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Förkromad skala	ja
Låsning	Låsskruv upptill
styrning	Förhöjda gejder
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Konstläderfodral för nonieskjutmått	412500
Hållare för djupmått, metall med 2 skruvar	412120