



## Granitplatta Noggrannhet 0, längd × bredd: 400X250mm



### Beställningsdata

Ordernummer	430300 400X250
GTIN	2050001039088
Artikelklass	46H

### Beskrivning

#### Utförande:

Extra väl utbalanserad natursten.

- **Felfri, homogen struktur.**
- **Nedböjnings- och vridstyv.**
- **Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.**
- **Mikrofin bearbetning av ytan (diamantläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.**
- **Optiskt renslipade ytterkanter.**
- **Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.**
- **Hårdare än härdat stål (6 – 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.**

#### Noggrannhet:

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.

**DIN 876/0 – diamantfinslipad** för kontrollen.

#### leveransinnehåll:

**Inklusive provningscertifikat, transportförpackning.** Inklusiv gummifötter.

#### OBS!:

**På förfrågan:** Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte förses med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner.

Leveranskostnaden tillkommer.

### Teknisk beskrivning

planhet	0,006 mm
Tjocklek	50 mm
vikt	15 kg

antal gummifötter	4
Norm	DIN 876
noggrannhet	0 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Mätplatta