

Garant**Stativ, för vändskärsstorlek längd×bredd: 800X600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	431000 800X600
GTIN	
Artikelklass	41C

Beskrivning**Utförande:**

Stabil, svetsad konstruktion inklusive lagerbeslag. Ojämnheter i golvet kan jämnas ut med höjdställningsskruvar.

Underrede, profilstål, lackerat i RAL 9006 vit aluminium. Avläggningsyta av multiplex-bok.

Användningsdata:

Plattorna av naturlig granit nr 430190 – 430500 stöds på förutbestämda punkter (stålkuleinsatser).

- **För plattor upp till 630×630 mm. För uppställning på arbetsbänkar och dylikt är det lämpligast med de justerbara skruvdomkrafterna nr 373500.**
- **Lagerbeslaget kan justeras i höjd och gör att plattorna kan nivelleras (3-punkts kontakt och 2 stödsruvar som skydd mot tippning)**

OBS!:

För vibrationsisolerande uppställningselement, beställ 4× nr 086002 strl 850.

Teknisk beskrivning

underredets bredd	550 mm
underredets djup	560 mm
passar skivstorlek längd × bredd	800×600 mm

bärförmåga per ytenhet	500 kg
vikt	28 kg
underredets höjd	720 mm
Material täckplatta	Boklaminat
maximal arbetshöjd (granitplattans överkant).	900 mm
Högt underreda inkl. lagerbeslag	780 mm
Höjdotjämning	25 mm
Produktslag	Underrede