



Styr- och spänn- T-spårskena inklusive montering, För plattlängd: 1000mm



Beställningsdata

Ordernummer	431700 1000
GTIN	2050001039101
Artikelklass	46H

Beskrivning

Utförande:

Av specialstål med låg torsion, bländfri, mattförokromad yta, förbunden med granitplattan så att den inte kan lossna eller röra sig.

Noggrannhet:

0,01 mm / 1000 mm, utförande B. Styr- och spänn-T-spår, slipat. Det nominella måttet 14 mm är endast ett ungefärligt mått, tillbehör som dubbdockor och liknande anpassas exakt till detta mått.

OBS!:

Vid beställning, var vänlig ange T-spårskenas läge i förhållande till ytan och observera den nödvändiga minimitjockleken på granitplattan. Priser för korsformiga och front-T-spår på begäran.

Teknisk beskrivning

För plattlängd	1000 mm
granitplattans minimitjocklek	140 mm
Produktslag	Styrskena