



Granitplatta Noggrannhet 0, längd × bredd: 800X600mm



Beställningsdata

Ordernummer	430300 800X600
GTIN	2050001040688
Artikelklass	46H

Beskrivning

Utförande:

Extra väl utbalanserad natursten.

- **Felfri, homogen struktur.**
- **Nedböjnings- och vridstyv.**
- **Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.**
- **Mikrofin bearbetning av ytan (diamanläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.**
- **Optiskt renslipade ytterkanter.**
- **Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.**
- **Hårdare än härdat stål (6 – 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.**

Noggrannhet:

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.

DIN 876/0 – diamantfinslipad för kontrollen.

leveransinnehåll:

Inklusive provningscertifikat, transportförpackning. Inklusivt stålkuleinsatser.

OBS!:

På förfrågan: Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte föras med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner.

Leveranskostnaden tillkommer.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	120 mm
vikt	173 kg
planhet	0,007 mm

antal stålkuleinsatser	3
Norm	DIN 876
noggrannhet	0 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Mätplatta

Tillbehör

Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande spetshöjd 150 mm	431710 150
Styr- och spänn- T-spårskena inklusive montering För plattlängd 800 mm	431700 800
Kullagerprisma par	431705
Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande spetshöjd 200 mm	431710 200