



## Kullagerprisma par



### Beställningsdata

Ordernummer	431705
GTIN	4030234000404
Artikelklass	46K

### Beskrivning

#### Utförande:

Av kompakt specialgjutgods. Vardera 2 kullagrade rullar som stöd för cylindriska provdelar.

### Teknisk beskrivning

vikt per par	15 kg
spetshöjd	147 (d = 25) mm
maximal bärförmåga	150 kg
spårklackens bredd spårklack h6	14 mm
Ø-Område	25 - 150 mm
Produktslag	Kullagerprisma