

Garant**Adapterback slät 3/5 belagd, För typ: 63****Beställningsdata**

Ordernummer	361144 63
GTIN	4045197849229
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:****3 mm anliggningsyta.**

Första spännsteg med 3 mm höjd. Andra spännsteg med 5 mm höjd.

3 mm anliggningsyta.

Fördel:

Ytterligare ett spännsteg fås om backen vänds.

Passar till:

Överbackar nr 361124 – 361127, nr 361133 och nr 361135

Stegbackar nr 361295– 361296.

Teknisk beskrivning

Höjd h_1	17 mm
backlängd l	12 mm
Längd l_2	9 mm
Längd l_1	9 mm
backbredd b	63 mm
Höjd h_2	15 mm

backhöjd h	20 mm
passar färgkod	Xpent0
Produktslag	Skruvstycksbackar