

Mitutoyo

Digitalt skjutmått med AOS-system, mätområde: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	412632 200
GTIN	4946368667737
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Mätresultatet visas med lättlästa siffror (höjd 9 mm). Det elektromagnetiska mätsystemet **AOS (Advanced Onsite Sensor)** erbjuder bättre skydd mot vatten och damm.

- **Absolutskala, ingen nollställning är nödvändig, därigenom säkrare och snabbare mätning.**
- **Låg strömförbrukning (20000 timmar vid kontinuerlig drift), batteriindikator.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Batterifacklock nr 412239 storlek B.

Teknisk beskrivning

Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,4
Kalibrering	A1
drifttid	20 000 h
skänkellängd	50 mm
Djupmått finns	ja
Sifferhöjd LCD-display	9 mm
avläsning	0,01 mm
mätområde	0 - 200 mm

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
Mätinstrumentets mätmetod	elektromagnetiskt induktiv metod
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Hållare för djupmått, metall med 2 skruvar	412120
Batterilock Typ B	412239 B