

**TESA****Urskjutmått, Typ: 150/01****Beställningsdata**

Ordernummer	412415 150/01
GTIN	7630041105414
Artikelklass	45A

**Beskrivning****Utförande:**

Mattförokromad skala. Med stötskydd och skyddad kuggstång. Precisionsur med vridbar urtavla med låsskruv.

Extra smalt djupmått. Avläsning av 1 mm-värden på skenan och 1/100 mm på rundskalan.

**Specialtillbehör:**

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

**Teknisk beskrivning**

skänkellängd	40 mm
Avläsning (rundskala)	0,01 mm
mätområde	0 - 150 mm
Kalibrering	A1
I varv av visaren	1 mm
Längd korpetsar	13 mm
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 3,6 × 1,7
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Urskjutmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021000 200