

Slip- och kontrollstruvstycke med gängspindel, Backbredd A: 70mm



Beställningsdata

Ordernummer	363250 70
GTIN	4045197295804
Artikelklass	32K

Beskrivning

Utförande:

Inslipat prisma.

Helt av stål, genomhårdade och slipade **på alla sidor** för firsidig bearbetning.

Med gängspindel. Med horisontellt prisma.

Användningsdata:

För **precisionsbearbetning och kontroll.**

Noggrannhet:

Inom **0,005 mm** / 100 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive stabilt **etui.**

Teknisk beskrivning

grundhållarhöjd G	32 mm
maximal spännvidd b	80 mm
totallängd a	160 mm
vikt	3 kg
Backbredd A	70 mm
backhöjd C	30 mm
totalbredd B	70 mm
Produktslag	Kontrollskruvstycke

