

Garant**Fasfräs 30°, weldonskaft, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	216548 6
GTIN	4045197851727
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	38 mm
max. avfasningsdiameter D_{max}	32 mm
Antal skär Z	2
Passande vändskär	260986 HB725-1
Vändskärsskruv	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø D	6 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
totallängd L_{tot}	100 mm
Skaftutförande	weldonskaft
Fasningsvinkel framåt	120 grad
Inställningsvinkel κ	30 grad
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard

Produktslag

Fasningsfräs

TillbehörPrecisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil
15IP

674252 15IP

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0
Nm

211750 3,0

Spännskruv

219844