



Degussit-oxidkeramik finslipningsfilar, fyrkant, längd × bredd (finhetsgrad): 120X13Mmm



Beställningsdata

Ordernummer	558955 120X13M
GTIN	4045197407290
Artikelklass	53D

Beskrivning

Utförande:

Den enastående hårdheten från den högsintrade, bindemedelfria aluminiumoxidkeramiken ger finslipnings-verktygen en mycket god kant- och profilhållfasthet (syntetisk rubin) vilket medger en fantastisk ytkvalitet.

Sinterrubin finslipnings**filar** i kornstorlekarna: **medel (M)** (Ra ca 10 µ, motsvarar ungefär kornstorlek 600), **fin (F)** (Ra ca 1 µ, motsvarar ungefär kornstorlek 2000). **medel (M)** (Ra ca 10 µ, motsvarar ung. kornstorlek 600).

Användningsdata:

För precisionarbeten inom verktygs- och formtillverkning, finmekanik, optik- och glasindustri, porslinstillverkning etc. För fasning, spår och formförändringar.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	medel
Kornstorlek	600
Bredd	13 mm
Längd	120 mm
Serie	Degussit®
Slipmedel	Sinterrubin
Form	fyrkant

Produktslag

Brynfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		