



## Diamanträffelfil, 150 mm Korn D126 (medel) Universal, Typ: 12



### Beställningsdata

Ordernummer	529650 12
GTIN	4007220017067
Artikelklass	53B

### Beskrivning

#### Utförande:

Samma form som nr 528050, men beströdd med diamantpulver i enhetlig kornstorlek på båda ändar.

#### Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av former av **härdat stål** eller **hårdmetall**.

Arbeta med **litet tryck**.

### Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	fågeltunga, böjd
tvärsnitt med beläggning	3,7×2 mm
beläggningenslängd	25 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Kornstorlek	D126
totallängd	150 mm
Produktslag	Räffelfil

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		

Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	lämplig
Hårdmetall (HM)	lämplig
INOX	lämplig
Ti	lämplig
GG(G)	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Sten	mindre lämplig