

**Degussit bryne av oxidkeramik medel (M), längd × bredd: 100X25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	558980 100X25
GTIN	4045197407320
Artikelklass	53D

Beskrivning**Utförande:**

Den enastående hårdheten från den högsintrade, bindemedelfria aluminiumoxidkeramiken ger finslipnings-verktygen en mycket god kant- och profilhållfasthet (syntetisk rubin) vilket medger en fantastisk ytqualität.

Sinterrubin finslipnings**brynen** i kornstorlekarna: **medel (M)** (Ra ca 10 µ, motsvarar ungefär kornstorlek 600), **fin (F)** (Ra ca 1 µ, motsvarar ungefär kornstorlek 2000).

medel (M) (Ra ca 10 µ, motsvarar ung. kornstorlek 600).

Användningsdata:

För precisionarbeten inom verktygs- och formtillverkning, finmekanik, optik- och glasindustri, porslinstillverkning etc. För fasning, spår och formförändringar.

Teknisk beskrivning

höjd	10 mm
finhetsgrad	medel
Bredd	25 mm
Kornstorlek	600
Längd	100 mm
Serie	Degussit®
Slipmedel	Aluminiumoxidkeramik
Produktslag	Brynsten

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		