

**Degussit bryne av oxidkeramik medel (M), längd × bredd: 150X25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	558980 150X25
GTIN	4045197407337
Artikelklass	53D

**Beskrivning****Utförande:**

Den enastående hårdheten från den högsintrade, bindemedelfria aluminiumoxidkeramiken ger finslipnings-verktygen en mycket god kant- och profilhållfasthet (syntetisk rubin) vilket medger en fantastisk ytkvalitet.

Sinterrubin finslipnings**brynen** i kornstorlekarna: **medel (M)** (Ra ca 10 µ, motsvarar ungefär kornstorlek 600), **fin (F)** (Ra ca 1 µ, motsvarar ungefär kornstorlek 2000).

**medel (M)** (Ra ca 10 µ, motsvarar ung. kornstorlek 600).

**Användningsdata:**

För precisionarbeten inom verktygs- och formtillverkning, finmekanik, optik- och glasindustri, porslinstillverkning etc. För fasning, spår och formförändringar.

**Teknisk beskrivning**

Längd	150 mm
Kornstorlek	600
Bredd	25 mm
höjd	15 mm
finhetsgrad	medel
Serie	Degussit®
Slipmedel	Aluminiumoxidkeramik
Produktslag	Brynsten

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		