

Garant**TCMT 110208, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260954 HB7020
GTIN	4045197852861
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
spån-brytare	SS
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Sort	HB7020
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110208
Antal byten/skär	3

Produktslag

Vändskär för svarvning