

**CCMT 060204 Wiper, Sort: CA515****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260094 CA515  |
| GTIN         | 4960664753215 |
| Artikelklass | 25E           |

**Beskrivning**

CCMT 060204 Wiper CA515 Sort: CA515  
spån-brytare: WP  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 110 - 380 m/min

**Teknisk beskrivning**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Primäranvändning | P                |
| spån-brytare     | WP               |
| Sort             | CA515            |
| Skärdjup $a_p$   | 0,5 - 2,5 mm     |
| Matning $f$      | 0,05 - 0,25 mm/v |
| Skärförhållande  | kontinuerligt    |
| Hörnradie        | 0,4 mm           |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 110 - 380 m/min        |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Finbearbetning         |
| Skärmaterial                          | VHM                    |
| ISO-kod vändskär                      | CCMT 060204            |
| Antal byten/skär                      | 2                      |
| Tolerans                              | M                      |
| Produktslag                           | Vändskär för svarvning |