

Garant**Roterande fil Z1 – grov, VHM, Typ: AS1225****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 540600 AS1225 |
| GTIN | 4045197155764 |
| Artikelklass | 51D |

Beskrivning**Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form cylinder (ZYAS), med ändgrad.**

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|----------------------|
| Huvud-Ø | 12 mm |
| Tandningsfinhetsgrad | grov |
| Form | AS1225 |
| Formbeskrivning | Cylinder med ändgrad |
| förkortning tandning | Z1 |
| totallängd | 65 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| huvudlängd | 25 mm |
| Serie | Filtandning Z1 |
| Skärmaterial | VHM |

Produktslag

Roterande fil

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| CuZn | mindre lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | mindre lämplig | | |
| Trä | mindre lämplig | | |