

Garant**GARANT Softcut® HSI-fasningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
25/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214911 25/5
GTIN	4045197853936
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fasverktyg med mycket hög kapacitet för fram- och bakåtbearbetning.

OBS!:

D_{max} vid användning med vändskär $r = 0,4$ mm.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	130 mm
Skrivsats för vändskär	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Antal skär Z	5
Passande vändskär	SO.T 0836..
Ø D	25 mm
Utkragningslängd L_1	45 mm
max. avfasningsdiameter D_{max}	35,1 mm
Serie	Softcut®
Skaftutförande	weldon-skaft
Fasningsvinkel bakåt	45 grad

Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219863
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP