

**HOLEX****Sliphylsa (A) kornstorlek 80 medel, Hyls-Ø×hylsbredd: 30X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	553720 30X30
GTIN	4045197240385
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

**Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal.** Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.

Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning. Inte lämpliga för användning med kylsmörjmedel.

**Normalkorund (A).****Användningsdata:**

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning – även på kanter.

**Passar till:**

Expanderande sliprulle nr 553600.

**Teknisk beskrivning**

Hyls-Ø	30 mm
Hylsbredd	30 mm
Kornstorlek	80

finhetsgrad	medel
Slipmedel	Normalkorund
Slipmedlets beteckning	A
Hylstyo	cylindriska
Produktslag	Sliphylsa

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Slitsad expanderande sliprulle, skaft-Ø 6 mm Huvud-Øxhuvudlängd 30X30 mm

553600 30X30