


HOLEX**Slipband, koniskt (A) kornstorlek 80 medel, Sliprullar-Ø×sliprullslängd:
10X38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	553880 10X38
GTIN	4045197524539
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Sliprullarna består av lindad slipduk av **normalkorund (A)**.
Cylindrisk form.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553835.

Passar till:

Bärare hållar-Ø totallängd: 3×70

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
Sliprullens längd	38 mm
Sliprullens Ø	10 mm
maximalt varvtal:	26000 min ⁻¹
finhetsgrad	medel
Slipmedel	Normalkorund
Slipmedlets beteckning	A
Typ av sliprulle	cylindriska
Produktslag	Sliprulle

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Expand. slivrulle skaft-Ø 6 mm Fästets-Ø×totallängd 3X70 mm

553835 3X70