



## Kapskiva Basic\* 2 i 1, skiv-Ø: 178mm



### Beställningsdata

Ordernummer	563600 178
GTIN	9003172230009
Artikelklass	53T

### Beskrivning

#### Utförande:

Universella kapskivor för kapning av profiler, rör med mera **Specifikation A30BF; 2-i-1.**

### Teknisk beskrivning

skivbredd	3 mm
hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	rak
maximalt varvtal:	8500 min <sup>-1</sup>
Specifikation	A30BF
skiv-Ø	178 mm
för materialtjocklek	9 - 15 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		