

Garant**Roterande fil Z9 – mycket grov (ickejärn/alum.), VHM, Typ: L0820****Beställningsdata**

Ordernummer	540709 L0820
GTIN	4045197679826
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form rundkon** (KEL).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Rundkon

Huvud-Ø: 8 mm

Huvudängd L₁: 20 mm

totallängd: 60 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	20 mm
Huvud-Ø	8 mm
totallängd	60 mm
Form	L0820
förkortning tandning	Z9
Formbeskrivning	Rundkon

Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickej�rn / aluminium)
Skaft-�	6 mm
Sk�rmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil