

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250612 25/11
GTIN	4045197861726
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	29 mm
Funktionsbredd L ₄	12 mm
totallängd L	150 mm
Hävarm	259015 7
Fjäder-sats	259044 4
Fjäderstift-sats	259047 3
Underläggsplatta	259031 7
Hävarmsskruv	259018 6
Passande vändskär	DN.. 1104..
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	PDNNR/L 2525M11
Skaftmått	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	63 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Fjäder-sats10 delar Typ 4	259044 4
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Fjäderstiftsats10 delar Typ 3	259047 3
Underläggsplatta Typ 7	259031 7
Hävarm Typ 7	259015 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500