



## Diamant-kapskiva, skiv-Ø: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	563490 125
GTIN	4007220806043
Artikelklass	55K

### Beskrivning

#### Utförande:

Enskiktad **galvanisk belagd diamantkapskiva med skyddssegment på sidorna**. Hög avverkning tack vare stora spånutrymmen. Total skivbredd 2,0 mm, stamblad av stål 1,0 mm.

#### Användningsdata:

För kapning, kantklippning och tillklippning av fiberarmerad plast (kolfiber-/glasfiberarmerad plast) med vinkelslipmaskiner (storlek 115/125) eller rakslipmaskiner (storlek 50/75) med hylsdorn nr 563496.

### Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
skivbredd	2 mm
Stambladets bred	1 mm
Kornstorlek	D427
Form	1A1
skiv-Ø	125 mm

maximalt varvtal:	12200 min <sup>-1</sup>
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	fiberarmerad plast
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		