



HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 3 mm



Beställningsdata

Ordernummer	201304 3
GTIN	4045197862563
Artikelklass	12X

Beskrivning

Utförande:

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 5 mm

totallängd L: 50 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,13 mm

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	2
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,02 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
Skär-Ø D_c	3 mm
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,025 mm

Tolerans nom.-Ø	e8
Skärlängd L_c	5 mm
totallängd L	50 mm
Skaftform	HB
Hörnfasbredd vid 45°	0,13 mm
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar