



HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 4 mm



Beställningsdata

Ordernummer	201304 4
GTIN	4045197862570
Artikelklass	12X

Beskrivning

Utförande:

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 8 mm

totallängd L: 54 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,18 mm

Teknisk beskrivning

Tolerans nom.-Ø	e8
Hörnfasbredd vid 45°	0,18 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,025 mm
Tandantal Z	2
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skär-Ø D_c	4 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm

Skafform	HB
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
totallängd L	54 mm
Skärlängd L_c	8 mm
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfavinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar