



HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 14 mm



Beställningsdata

Ordernummer	201304 14
GTIN	4045197862655
Artikelklass	12X

Beskrivning

Utförande:

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 18 mm

totallängd L: 75 mm

Skaftdiameter D_s : 14 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,3 mm

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	14 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Skärlängd L_c	18 mm
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Tandantal Z	2

totallängd L	75 mm
Skär-Ø D _c	14 mm
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,07 mm
Skaffform	HB
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfavinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar