

Garant
Roterande fil Z9 – mycket grov (ickej rn/alum.), VHM, Typ: AS1225

Best llningsdata

Ordernummer	540709 AS1225
GTIN	4045197679796
Artikelklass	51D

Beskrivning
Utf rande:

Skaft-  6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av f rstklassiga h rdmetallkvaliteter med h g seghet och maximal sk rkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter  r st rre  n skaftets diameter  r skaftet tillverkat av st l. Annars  r  ven skaftet av h rdmetall. **Form AS cylinder (ZYAS) med  ndgrad.**

Anv ndningsdata:

L mpliga f r praktiskt taget alla material, b de vid manuell anv ndning och i industrirobotar. F r avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Skaft- : 6 mm

Formbeskrivning: Cylinder med  ndgrad

Huvud- : 12 mm

Huvud ngd L₁: 25 mm

totall ngd: 65 mm

Skaft- : 6 mm

Teknisk beskrivning

Huvud-�	12 mm
Huvud�ngd L ₁	25 mm
f�rkortning tandning	Z9
Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickej�rn / aluminium)
totall�ngd	65 mm
Formbeskrivning	Cylinder med �ndgrad

Form	AS1225
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil